

# Rändelschrauben mit unverlierbarer Scheibe/Abgesetzte Knöpfe/Rändelschrauben - großer Durchmesser/Rändelschrauben - kleiner Durchmesser

# Rändelschrauben mit Innensechskant/ Rändelschrauben mit Gitter/Rändelschrauben - unverlierbar

**Rändelschrauben mit unverlierbaren Unterlegscheiben**

Ausführung	Griffe	flache Unterlegscheibe
MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	MWerkstoff
NKOST	EN 1.4305 Äquiv. Gebürstet	EN 1.4305 Äquiv.

**NKOST**

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis					
Ausführung	M (Regelgewinde)	6	10	16	20	25	30	40	D	d	A	H	S	D <sub>1</sub>	t	NOBR	NOOSR
NKOST	6	10	16	20	25	30	40	24	12	5	15	10	14.5	1.5			
	8	16	20	25	30	40	30	16	6	18	12	20	2				
	10	20	25	30	40	36	20	8	23	15	25	2.5					

**Abgesetzte Knöpfe - Ohne Rändelung**

Ausführung	MWerkstoff
NKCR	EN 1.4305 Äquiv.

**NKCR**

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis					
Ausführung	M (Regelgewinde)	6	10	16	20	25	30	40	D	d	A	H	S	ℓ	B	NOBR	NOOSR
NKCR	3	6	10	16	20	25	30	40	12	6	2.5	7.5	5	1	2		
	4	10	16	20	25	30	40	16	8	3.5	9.5	6	1.2	2.5			
	5	16	20	25	30	40	20	10	4	11.5	7.5	1.4	3				
	6	20	25	30	40	24	12	5	15	10	1.5	3					

**Rändelschrauben - großer Durchmesser**

Ausführung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Standard/Abgesetzt	EN 1.0736 Äquiv.	Poliert + Verchromt

**Standard** **Abgesetzt**

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis					
Ausführung	M (Regelgewinde)	6	10	16	20	25	30	40	d	A	R	H	h	S	ℓ	NORD	NKRD
Standard NORD NKRD abgesetzt	5	16	25	30	40	10	8	2.5	15.5	2.5	7.5	1.4					
	6	16	25	30	40	12	10	3	20	3	10	1.5					
	8	16	25	30	40	16	12	4	24	4	12	2					

**Rändelknöpfe - kleiner Durchmesser**

Ausführung	Form	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Standard/Abgesetzt	Mit Gewinde	EN 1.0736 Äquiv.	Poliert + Verchromt
	Mit Gewinde	EN 1.4305 Äquiv.	Gebürstet
	Mit Gewinde	EN 1.0736 Äquiv.	Poliert + Verchromt
	Mit Gewinde	EN 1.4305 Äquiv.	Gebürstet

**Standard** **Abgesetzt**

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis														
Ausführung	M (Regelgewinde)	Auswahl (nur Ausführung mit Gewinde)										Auswahl														
Standard	Abgesetzt	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	d	A	T	H	S	ℓ	NOBC	NOSC	NOMC	NOMSC			
Standard- NOBD NOOSD	NKBD abgesetzt NKOSD	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	*5	8	10	6	2.5	3	7.5	5	1				
		4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	*7	12	14	8	3.5	4	9.5	6	1.2					
		5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	*12	16	18	10	4	5	11.5	7.5	1.4						
		6	8	10	12	15	20	25	30	40	*13	20	22	12	5	6	15	10	1.5							
		8	10	12	15	20	25	30	40	*17	26	28	16	6	8	18	12	2								
		10	12	15	20	25	30	40	*20	30	32	20	8	10	23	15	2.5									

Mit \* markierten Größen gelten nur für NOBC und NOSC.

Ordering Example: Teilenummer - L - D

NKOST6 - 25  
NKCR3 - 10  
NORD8 - 30  
NOBC5 - 10 - 18

**Rändelschrauben mit Innensechskant**

Ausführung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Standard/Abgesetzt	EN 1.0718 Äquiv.	Poliert + Verchromt
	EN 1.4305 Äquiv.	Gebürstet

**Standard** **Abgesetzt**

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis					
Ausführung	M (Regelgewinde)	6	10	16	20	25	30	40	A	D	d	H	S	ℓ	B	NOBR	NOOSR
Standard Abgesetzt NOBR NKBR NOOSR NKOSR	3	6	10	16	20	25	30	40	12	12	6	17	5	1	2		
	4	6	10	16	20	25	30	40	17	16	8	23	6	1.2	2.5		
	5	10	16	20	25	30	40	26	20	10	33.5	7.5	1.4	3			

Ordering Example: Teilenummer - L

NOBR3 - 6

**Rändelschrauben mit Gitter**

Ausführung	Form	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Standard/Abgesetzt	Mit Gewinde	EN 1.0718 Äquiv.	Poliert + Verchromt
	Mit Gewinde	EN 1.4305 Äquiv.	Gebürstet

**Standard** **Abgesetzt**

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis									
Ausführung	M (Regelgewinde)	(nur Ausführung mit Gewinde)										A	D	d	T	H	S	ℓ	NOBX	NOOSX	NOMSX
Standard NOBX NOOSX NOMSX	Abgesetzt NKBX NKOSX NKMSX	3	6	10	16	20	25	30	40	10	12	6	11	15	5	1					
		4	6	10	16	20	25	30	40	11	16	8	12	17	6	1.2					
		5	10	16	20	25	30	40	12	20	10	13	19.5	7.5	1.4						

**Rändelschrauben - unverlierbar**

Ausführung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Standard/Abgesetzt	EN 1.0718 Äquiv.	Poliert + Verchromt
	EN 1.4305 Äquiv.	Gebürstet

**Standard** **Abgesetzt**

Um die Gewinde können Unebenheiten durch die Chrombeschichtung auftreten.

Teilenummer		L auswählen										Stückpreis										
Ausführung	M (Regelgewinde)	6	10	16	20	25	30	40	D	d	A	H	S	ℓ	d <sub>2</sub>	NOBD	NOOSD					
Standard- NOBD NOOSD	NKBD abgesetzt NKOSD	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	12	6	2.5	7.5	5	6	2		
		4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	16	8	3.5	9.5	6	5	3			
		5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	20	10	4	11.5	7.5	4	3.8				
		6	8	10	12	15	20	25	30	40	24	12	5	15	10	7	4.5					
		8	10	12	15	20	25	30	40	30	16	6	18	12	12	6						

Ordering Example: Teilenummer - L

NOBX3 - 6  
NOBD5 - 10

