

# Verschraubungen

## Messing

**Stutzen**

Ausführung Werkstoff  
SJSFS EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)	L	L1	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.					1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSFS	6A	1/8	21	10.5	14		
	8A	1/4	28	14	17		
	10A	3/8	32	16	21		
	15A	1/2	40	20	26		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Stutzen mit Innen-/ Außengewinde**

Ausführung Werkstoff  
SJSXS EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)	R (PT)	L	d	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	T1	T2				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSXS	6A	1/8	1/8	20	5	14		
	8A	1/4	1/4	24	8	17		
	10A	3/8	3/8	28	11	21		
	15A	1/2	1/2	33	15	26		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Nippel**

Ausführung Werkstoff  
SJSRN EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)	L	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSRN	6A	1/8	22	12		
	8A	1/4	28	14		
	10A	3/8	33	17		
	15A	1/2	38	22		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Kappen**

Ausführung Werkstoff  
SJSXP EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)	L	L1	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.					1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSXP	6A	1/8	9	7	12		
	8A	1/4	11	9	16		
	10A	3/8	14	12	19		
	15A	1/2	15	13	24		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Kniestücke mit Innengewinde / Außengewinde**

Ausführung Werkstoff  
SJSXL EN CW617N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R, Rc (PT)	L1	L2	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSXL	6A	1/8	19	22		
	8A	1/4	24	25		
	10A	3/8	28	29		
	15A	1/2	32	34		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Kniestücke**

Ausführung Werkstoff  
SJSFL EN CW617N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)	L1	L2	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSFL	6A	1/8	22	22		
	8A	1/4	25	25		
	10A	3/8	29	29		
	15A	1/2	34	34		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Kniestücke, Außengewinde**

Ausführung Werkstoff  
SJSML EN CW617N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)	L1	L2	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSML	6A	1/8	17	17		
	8A	1/4	22	22		
	10A	3/8	25	25		
	15A	1/2	29	29		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**T-Stücke**

Ausführung Werkstoff  
SJSFT EN CW617N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)	L	L1	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSFT	6A	1/8	44	22		
	8A	1/4	50	25		
	10A	3/8	58	29		
	15A	1/2	68	34		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**T-Stücke, Außengewinde**

Ausführung Werkstoff  
SJSMT EN CW617N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)	L	L1	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSMT	6A	1/8	34	17		
	8A	1/4	44	22		
	10A	3/8	50	25		
	15A	1/2	58	29		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**T-Stücke mit Innengewinde / Außengewinde**

Ausführung Werkstoff  
SJSXT EN CW617N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R Rc (PT)	L	L1	L2	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.					1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSXT	6A	1/8	44	22	19		
	8A	1/4	50	25	24		
	10A	3/8	58	29	28		
	15A	1/2	68	34	32		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Stopfen**

Ausführung Werkstoff  
SJSXP EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)	L	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.				1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSXP	6A	1/8	14	12		
	8A	1/4	18	16		
	10A	3/8	21	19		
	15A	1/2	25	21		

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Reduzierende Innensechskante**

Ausführung Werkstoff  
SJSFSD EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)		L	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	T1	T2			1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSFSD	12	1/8	1/4	26	17		
	13	1/8	3/8	28	21		
	23	1/4	3/8	30	21		
	24	1/4	1/2	36	26		
	34	3/8	1/2	38	26		
	36	3/8	3/4	44	32		
46	1/2	3/4	46	32			

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Reduzierende Stutzen mit Innen-/ Außengewinde**

Ausführung Werkstoff  
SJSXSD EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)	Rc (PT)	L	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	T1	T2			1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSXSD	12	1/8	1/4	22	17		
	21	1/4	1/8	22	14		
	23	1/4	3/8	26	21		
	32	3/8	1/4	26	17		
	34	3/8	1/2	31	26		
43	1/2	3/8	30	22			

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Reduzierende Sechskantnippel**

Ausführung Werkstoff  
SJSRND EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)		L	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	T1	T2			1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSRND	12	1/8	1/4	26	14		
	13	1/8	3/8	29	17		
	23	1/4	3/8	31	17		
	24	1/4	1/2	34	22		
	34	3/8	1/2	36	22		
	36	3/8	3/4	41	27		
46	1/2	3/4	43	27			

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

**Hülsen**

Ausführung Werkstoff  
SJSJPB EN CW614N Äquivalent

RoHS10

Teile-nummer		Rc (PT)	R (PT)	L	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	T1	T2			1 - 9 Stk.	10-20 Stk.
SJSJPB	12	1/8	1/4	16	17		
	13	1/8	3/8	19	19		
	23	1/4	3/8	19	19		
	24	1/4	1/2	21	24		
	34	3/8	1/2	21	24		
	36	3/8	3/4	25	30		
46	1/2	3/4	25	30			

Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.