Konfigurierbare Platten - Duralumin Preisliste

EN AW-2017 Äquiv. (Aℓ-Cu-Aluminiumlegierung)



6-Oberfläche gefräst

(Bsp.) Für L-PDFNM-1000-700-15

Maß A	x	Fläche Stückpreis	=	Preis

■Große Größe L-PDF□□ (6-Oberfläche gefräst) A, B, T: 0.5mm-Schritte

Teilenummer	A	B \ T	5~7.5	8~9.5	10~11.5	12~14.5	15~17.5	18~19.5	20~21.5	22~24.5	25~29.5	30~34.5	35~39.5	40~50
L-PDF□□	500.5~ 600	250.5~300												
	600.5~ 700		-											
	700.5~ 800		-											
	800.5~ 900		-											
	900.5~ 1000		-											
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	300.5~ 400	300.5~350	-	-										
	400.5~ 500		-	-										
	500.5~ 600		-											
	600.5~ 700		-											
	700.5~ 800		-											
	800.5~ 900		-											
	900.5~ 1000		-											
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	350.5~ 500	350.5~400	-											
	500.5~ 600		-											
	600.5~ 700		-											
	700.5~ 800		-											
	800.5~ 900		-											
	900.5~ 1000		-											
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	400.5~ 500	400.5~450	-											
	500.5~ 600		-											
	600.5~ 700		-											
	700.5~ 800		-											
	800.5~ 900		-											
	900.5~ 1000		-											
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	450.5~ 500	450.5~500	-											
	500.5~ 600		-											
	600.5~ 700		-											
	700.5~ 800		-											
	800.5~ 900		-											
	900.5~ 1000		-											
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	500.5~ 600	500.5~550	-											
	600.5~ 700		-											
	700.5~ 800		-											
	800.5~ 900		-											
	900.5~ 1000		-											
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	550.5~ 600	550.5~600	-	-	-	-								
	600.5~ 700		-	-	-	-								
	700.5~ 800		-	-	-	-								
	800.5~ 900		-	-	-	-								
	900.5~ 1000		-	-	-	-								
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	600.5~ 700	600.5~650	-	-	-	-								
	700.5~ 800		-	-	-	-								
	800.5~ 900		-	-	-	-								
	900.5~ 1000		-	-	-	-								
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	650.5~ 700	650.5~700	-	-	-	-								
	700.5~ 800		-	-	-	-								
	800.5~ 900		-	-	-	-								
	900.5~ 1000		-	-	-	-								
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								
	700.5~ 800	700.5~800	-	-	-	-								
	800.5~ 900		-	-	-	-								
	900.5~ 1000		-	-	-	-								
	1000.5~ 1200		-	-	-	-								
	1200.5~ 1400		-	-	-	-								
	1400.5~ 1600		-	-	-	-								

Größen größer als Plattendicke 50 und Präzisionstoleranz sind nur auf der Webseite Material Shop 24 verfügbar. Bzgl. Einzelheiten siehe **S.1697**.

Konfigurierbare Platten - ANP79 (AlZnMgCu-Legierung)

A7000 (Aℓ-Zn-Mg-Cu-Aluminiumlegierung)

6-Oberfläche gefräst



RoHS 10



Teilenummer				0.5mm-Schritte		
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	①Toleranz Plattendicke	② Toleranz Maß A, B	A	B	T
				A≥B		
P79	F (Gefräst)	P Q N M	P Q N M	25~500	20~300	7~50

①Toleranz Plattendicke

T	P	Q	N	M
Toleranz	+0.1~+0.3	0~0.2	±0.1	-0.2~0

② Toleranz Maß A, B

Länge A, B	P	Q	N	M
max. 250mm	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
250.5~500mm	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■Präzisionsstandards (max. Wert)

Artikel		Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite F (Gefräst)
Dicke Parallelität (pro 100mm)	T7~12.5	0.05
	T13~15.5	
	T16~20.5	0.07
	T21~50	0.1
Ebenheit (pro 100mm)	T7~8.5	0.15
	T9~12.5	0.13
	T13~20.5	0.12
	T21~50	0.1
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche		0.03 pro 100mm
Fasung am Umfang		max. C0.3

Ordering Example

Teilenummer					-	A	-	B	-	T
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	Toleranz Plattendicke	Toleranz Maß A, B							
P79	F	Q	M		-	255	-	220	-	18

(Bsp.) Für P79FQM-255-220-18

Maß A	x	Fläche Stückpreis	=	Preis

Teilenummer	A	B \ T	7~10	10.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50
P79F□□	25 ~ 50	20~50									
	50.5~ 75										
	75.5~ 100										
	100.5~ 250										
	50.5~ 75	50.5~75									
	75.5~ 100										
	100.5~ 200										
	200.5~ 500										
	75.5~ 100	75.5~100									
	100.5~ 200										
	200.5~ 300										
	300.5~ 500										
	100.5~ 250	100.5~125									
	250.5~ 500										
	125.5~ 300	125.5~150									
	300.5~ 500										
	150.5~ 300	150.5~160									
	300.5~ 500										
	160.5~ 500	160.5~200									
	200.5~ 500	200.5~250									
	250.5~ 500	250.5~300									

Alterations

Teilenummer	-	A	-	B	-	T	-(CSC, CBC, CCA ···usw.)
P79FNM	-	300	-	280	-	20	- CSC

Optionen	Fasung am Umfang		Eckausschnitt
			
Opt.-Nr.	CSC	(siehe unten).	CCA, CCB, CCC, CCD
Spez.	Reduziert das Maß der Fase am Umfang. Standard C0.3 oder weniger··· C0.1 oder weniger	Erhöht das Maß der Fase am Umfang.	Beliebiger Eckausschnitt. 1≤ Eckausschnitt ≤50: 1mm-Schritte C≤ A/2 , B/2 Bestellnr. (Bsp.) Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden, ···› CCA5-CCD5

Größe	zur Genauigkeit	Geänderter Wert	Opt.-Nr.
Standard	max. C0.3	C0.5~C1.0	CBC
		C0.2~C0.5	CBB
		C0.5~C1.0	CBC
		C1.0~C1.5	CBD
		C1.5~C2.0	CBE

1mm-Schritte
1~ 5
6~10
11~20
21~30
31~40
41~50