

RAFIX 22 FS⁺ - Drucktaster beleuchtbar, flache Blende, Bund rund, Frontring Metall, rastend

1.30.270.031/2300



Approbationen

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
CCC	CCC in Vorbereitung

Allgemein

Blendenform	flache Blende
Blendenfarbe	transluzent rot
Frontringfarbe	silbermetallic
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 29,8 mm
Bauhöhe	9,85 mm
Einbautiefe	9,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm
Bunddurchmesser	29,8 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtbarkeit	ja
Drehmoment für Gewindering	1,2 Nm

Mechanische Kennwerte

Betätigungswege	4 mm
Anschlagfestigkeit min.	100 N

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lebensdauer	1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus
B10 Wert	1.300.000 tastend / 650.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11

12.02.2013

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

