

**RAFIX 22 FSR Drucktaster, beleuchtbar, blende transluzent
weiß**
1.30.280.001/2201

Approbationen

TÜV	IEC-60947-5-x
UR	UL 508 in Vorbereitung
CCC	true

Allgemein

Blendenform	flach
Blendenfarbe	transluzent weiß
Frontringfarbe	schwarz
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 31,3 mm
Bauhöhe	12,2 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	35 x 35 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtbarkeit	ja
Drehmoment für Gewindering	1,2 Nm

Mechanische Kennwerte

Betätigungswege	4 mm
Anschlagfestigkeit max.	100 N

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	+85 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653), Wassertemp. 23 °C +/- 3 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 60068-2-11
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

