

RAFIX 30 FS⁺ - Drucktaster, tastend, Blende transluzent grün**1.30.290.021/2500****Approbationen**

TÜV	IEC-60947-5-x
UR	UL 508 in Vorbereitung
CCC	true

Allgemein

Blendenform	flach
Blendenfarbe	transluzent grün
Frontring	Edelstahl
Bundform	rund

Einbaumaße

Bundmaß	Ø 34,5 mm
Bauhöhe	3,45 mm
Einbauöffnung	30,3 mm
Tasterraster	min. 35 x 35 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindinger + Adapter
Kontaktfunktion	tastend
Beleuchtbarkeit	ja
Drehmoment für Gewindinger	1,2 Nm

Mechanische Kennwerte

Betätigungswege	4 mm
Anschlagfestigkeit max.	100 N

Sonstige Angaben

Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lebensdauer	1.000.000 tastend / 500.000 rastend Zyklus
B10 Wert	1.300.000 tastend / 650.000 rastend Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529)
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel	IEC 600 68-2-11
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

