

RAFIX 22 QR - LED-Element, LED rot, 24 V, ohne Kupplung

5.00.070.083/0300



Approbationen

ABS	2004 Steel Vessel Rules
B-Veritas	Rules for the Classification of Steel Ships
DNV	Classification of Ships....Rules
Lloyds	Marine, offshore and industrial use
German_Lloyds	German Lloyds Baumusterprüfung

Einbaumaße

Maße ohne Kupplung	46 x 10 x 39,5 mm
Einbautiefe ohne Kabel	56,4 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Aufrasten auf Kupplung und Betätigungsselement
LED Farbe	rot
Anschluss	Schraubanschluss
Anschluss-Kennzeichnung	X1 = Plus, X2 = Minus

Kennwerte Lampenfassung

Betriebsspannung	AC/DC 24 V
Max. zulässiger Strom, IF	15 mA

Sonstige Angaben

Robustheit	gemäß IEC 60947-5-1
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	50 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60068-2-6	10 g bei 40 ... 500 Hz
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Lagertemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	+65 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Flammklasse nach UL 94	V 0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1	ja