

Berührungsschutz

5.55.103.105/0100

Montagefolge: Berührungsschutz auf Schaltelement aufrasten, Kabel an Flachstecker des Schaltelements anschließen, Berührungsschutz über die Flachstecker ziehen; Fingersicherheit nach VBG 4 ist erreicht.



Einbaumaße

Einbautiefe	62 mm
Einbautiefe	62 mm

Sonstige Angaben

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27	Amplitude < 50g, Dauer 11ms, Form: halbsinusförmig
Arbeitstemperatur min.	-25 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.	+55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+85 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Flammklasse nach UL 94	V 0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1	ja
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60068-2-6	10 g bei 20 ... 500 Hz

