

Produkte

Adapter Kabeldose M8 - Kabelstecker M12

[Zurück zur Übersicht](#)

**Verbindungsleitungen -
Sensorsteckverbinder
Serie 765**



[Maßzeichnung](#) [Abbildung](#)  [Zoom](#)

Polzahl

3 [4](#)

Bestellnummer	09 5280 00 03
Steckverbinder Verriegelung	Schraub
Schutzzart	IP 67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Obere Grenztemperatur	85
Untere Grenztemperatur	-25
Bemessungsspannung	60
Bemessungs-Stoßspannung	1500
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
Bemessungsstrom (40°C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Material Kontakt	Stift/ CuZn (Messing), Buchse/ CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PUR
Material Gehäuse	Schmelzkleber

[Auf den Merkzettel](#)

Zubehör

Kein Zubehör für dieses Produkt verfügbar.

[Zurück zur Übersicht](#)