

Bezeichnung  
Bereich

Winkelstecker  
M 9 Steckverbinder IP 67

Serie 712


Polzahl  
Bestellnummer

3  
99 0405 70 03


#### Abbildung




#### Maßzeichnung



#### Einzelteildarstellung



#### Polbild



	X	Y
1	1,55	0,00
2	0,00	1,55
3	-1,55	0,00

#### Technische Daten

##### Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Winkelstecker
Steckverbinder Verriegelung	Schraub
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0,25 mm <sup>2</sup>
Anschlußquerschnitt (AWG)	24
Max. Kabdurchlass	3,5 – 5 mm
Obere Grenztemperatur	+85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

##### Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PBT (UL 94 V-0)
Material Gehäuse	PA (UL 94 VH-B)

##### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP 67
Mechanische Lebensdauer	>500 Steckzyklen

##### Kabeldaten

Materialmantel	-
Isolation Litze	-
Litzenaufbau	-
Leiterwiderstand	-

Polzahl: 3, Winkelstecker

