

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	NSX400...630 Easypact CVS400...630
Baureihe	Compact
Produkt oder Komponententyp	Vigi add-on
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	Easypact - EasyPact CVS Leistungsschalter Compact - Compact NSX Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	4P
Nennstrom [In]	400 A 630 A
Bez. d. Erdschl.Strom-Zus.Mod.	MB
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A
Typ der Einst. der Restempf.	5 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restempfindl.	0.3...30 A
Typ d. Einst. d. Restzeitverz.	4 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restzeitverz.	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Zusatzmerkmale

Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	200...440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussenschutz	Mit
Max. Abschaltzeitdauer	< 800 ms
Überspannungskategorie	Klasse II

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0818 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------