

Produktdatenblatt

Technische Daten

NSYCVF54M230MM2

Climasys-Lüfter, 54m³/h, 230V, 2 Metallgitter und 2 Insektenschutzfilter

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Belüftungsfiltertyp	Insektenschutz
Luftstrom	Free flow rate without filter or grille: 170 m ³ /h Overall flow rate: 54 m ³ /h bei 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Höhe	Ausserhalb: 120 mm
Breite	Ausserhalb: 120 mm
Tiefe	Ausserhalb: 38 mm
Abmessungen des Ausschnitts	96 x 96 mm
Material	Steel für Ausgangsfilter Edelstahl 304L für filter
Farbe	Ausgangsfilter: grau RAL 7035
Schutzart (IP)	IP33
Geräteaufbau	1 axial motor 1 Kabel 2 anti-insect filter 2 metal louvre

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------