

Produktdatenblatt

Technische Daten

NSYCVF575M230MF

Climasys-Lüfter, 575m³/h, 230V, mit Dachgitter und Filter G2

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Obere Haube mit Lüfter
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma iPM M Prisma P Prisma Prisma PH Acti 9 Schrank
Belüftungsfiltertyp	G2
Luftstrom	With outlet grille cut-out 291 x 291 mm: 350 m3/h Free flow rate: 575 m3/h bei 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Leistungsbereich	85 W
Geräuschpegel	64 dB
Höhe	Ausserhalb: 96 mm
Breite	Ausserhalb: 340 mm
Tiefe	Ausserhalb: 340 mm
Abmessungen des Ausschnitts	228 x 228 mm
Material	Steel für Abdeckhaube
Farbe	Abdeckhaube: grau RAL 7035
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Befestigungselemente 1 hood top of enclosure 1 fan

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
--------------------------------	-----------------------

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Verfügbar  Entsorgungshandbuch

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------