

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

# NSYCVF65M115PF

## ClimaSys-Lüfter , 65m<sup>3</sup>/h, 115V, mit Kunststoffgitter und Filter

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Belüftungsfiltertyp	Standard
Luftstrom	Free flow rate without filter or grille: 170 m <sup>3</sup> /h Free flow rate with standard filter: 65 m <sup>3</sup> /h bei 50 Hz
Eingangsspannung	115 V 50/60 Hz

### Zusatzmerkmale

Höhe	Ausserhalb: 124 mm
Breite	Ausserhalb: 124 mm
Tiefe	Ausserhalb: 55 mm
Abmessungen des Ausschnitts	Ø 108 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille Polyurethane foam für filter
Farbe	Ausgangsfilter: schwarz Filter: schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Geräteaufbau	1 Ausgangsfilter Polyester 1 axial motor 2 Schutzgitter on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor

### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------