



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Belüftungsfiltertyp	Standard
Luftstrom	Free flow rate without filter or grille: 170 m³/h Free flow rate with standard filter: 65 m³/h bei 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Höhe	Ausserhalb: 124 mm
Breite	Ausserhalb: 124 mm
Tiefe	Ausserhalb: 55 mm
Abmessungen des Ausschnitts	Ø 108 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille Polyurethane foam für filter
Farbe	Ausgangsfiler: schwarz Filter: schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Geräteaufbau	1 Ausgangsfiler Polyester 1 axial motor 2 Schutzgitter on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------