

Verfügbarkeit : Lieferbar



#### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Belüftungsfiltertyp	Standard
Luftstrom	Free flow rate with standard filter: 85 m <sup>3</sup> /h bei 50 Hz
Eingangsspannung	230 V AC 50/60 Hz

#### Zusatzmerkmale

Höhe	Ausserhalb: 170 mm
Breite	Ausserhalb: 150 mm
Tiefe	External: 85 mm
Abmessungen des Ausschnitts	125 x 125 mm
Material	Eingespritzt thermoplastisch (ASA PC) für Ausgangsfilter
Farbe	Outlet grille: grey RAL 7032
Anschlüsse - Klemmen	Faston Stecker
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Ausgangsfilter Polyester 1 axial motor 2 Schutzgitter on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 Montageschablonen 1 Kabel
Einsatzbereich	Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Umgebung muss relativ sauber sein Ein zu häufiger Filtertausch sollte vermieden werden Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software

#### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1040 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert