



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt oder Komponententyp	Kühlgerät
Montageort	Seite
Installationstyp	Innen
Zielort Produkt	Für Gehäuse
Montagevariante	Mit Schrauben
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
Kühlleistung	2180 Btu/h 50/60 Hz L35-L35 1600 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	606 mm
Breite	316 mm
Tiefe	212 mm
Nennstrom [In]	2,1 A
Einschaltstrom	8,1 A
Leistungsaufnahme in W	400 W bei 50/60 Hz, L35-L35 470 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	1.6
Betätigungsart	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C, [Leertaste] maximal 20...46 °C, [Leertaste] im Schrank 20...50 °C, [Leertaste] außerhalb des Schrank
Geräuschpegel	65 dB
Druck	25 bar
Luftstrom	Innere Beschaltung : 330 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung : 570 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	21 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,23 kg)

Belüftungstyp	Optionaler, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 6 A Kurzschlusschutz (magnetisch) :
Material	Edelstahl
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Normen	DIN 3168
Schutzart (IP)	IP34 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529 IP55 nach innerer Beschaltung entspricht IEC 60529

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert