

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

# NSYCVF570M115MF

Climasys-Lüfter, 570m<sup>3</sup>/h, 115V, mit Dachgitter und Filter G2

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Obere Haube mit Lüfter
Belüftungsfiltertyp	G2
Luftstrom	With outlet grille cut-out 291 x 291 mm: 350 m3/h Free flow rate: 570 m3/h bei 50 Hz
Eingangsspannung	115 V 50/60 Hz

### Zusatzmerkmale

Leistungsbereich	85 W
Geräuschpegel	64 dB
Höhe	Ausserhalb: 96 mm
Breite	Ausserhalb: 340 mm
Tiefe	Ausserhalb: 340 mm
Abmessungen des Ausschnitts	228 x 228 mm
Material	Steel für Abdeckhaube
Farbe	Abdeckhaube: grau RAL 7035
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Befestigungselemente 1 hood top of enclosure 1 fan

### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------