

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	NR400...630 NS400...630
Baureihe	Compact
Produkt oder Komponententyp	Erdschluss-Zusatzblock
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	Compact - Compact NS Leistungsschalter Compact - Compact NR Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
Beschr. der geschützen Pole	3t
Nennstrom [In]	400 A 630 A
Bez. d. Erdschl.Strom-Zus.Mod.	MB
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A
Typ der Einst. der Restempf.	5 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restempfindl.	0.03...10 A
Typ d. Einst. d. Restzeitverz.	Einstellbar
Einstellung der Restzeitverz.	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Zusatmerkmale

Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	440...550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussenschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	< 800 ms
Überspannungskategorie	Klasse II
Höhe	135 mm
Breite	355 mm

Tiefe	110 mm
Produktgewicht	8,8 kg

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	ASEFA ASTA KEMA LCIE

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------