



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys D TeSys D-Steuerrelais
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LAD4
Produkt oder Komponententyp	Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität	LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50

Zusatzmerkmale

Montageort	Seite
Montagevariante	An Clips
Unterdrückertechnologie	RC-Glied
Steuerkreisspannung	110...250 V AC 50/60 Hz
Maximale Spitzenspannung	3 Uc
Produktgewicht	0,012 kg
Kompatibilitätscode	LAD4

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------