



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Motorantriebsmodul mit SDE-Adapter
Produkt oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Produktkompatibilität	PowerPact-H-Rahmen PowerPact-J-Rahmen
Nennstrom [In]	100 A 160 A
Steuerkreisspannung	110...130 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard
Typ des Steuersignals	Impuls Gehalten
Montagevariante	Befestigt
Reaktionszeit	< 600 ms - während Öffnung Zeit < 80 ms - während Schließung Zeit
Max. Betätigungsfrequenz	4 pro Minute
Leistungsaufnahme in VA	<= 500 VA - während Schließung Zeit <= 500 VA - während Öffnung Zeit
Gelieferte Ausrüstung	SDE-Adapter
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8 Verriegelung in Aus-Stellung

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0909 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Verfügbar  Entsorgungshandbuch

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------