



### Hauptmerkmale

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbezeichnung des Geräts  | Motorantriebsmodul mit SDE-Adapter                                           |
| Produkt oder Komponententyp | Motormechanismus                                                             |
| Geräteanwendung             | Automatische Federspannung                                                   |
| Kompatible Produktfamilie   | Compact - Compact NSX<br>Compact - Compact NSX DC<br>PowerPact Multistandard |
| Produktkompatibilität       | PowerPact-H-Rahmen<br>PowerPact-J-Rahmen                                     |
| Nennstrom [In]              | 100 A<br>160 A                                                               |
| Steuerkreisspannung         | 24...30 V DC                                                                 |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart                         | Standard                                                                  |
| Typ des Steuersignals                  | Impuls<br>Gehalten                                                        |
| Montagevariante                        | Befestigt                                                                 |
| Reaktionszeit                          | < 600 ms - während Öffnung Zeit<br>< 80 ms - während Schließung Zeit      |
| Max. Betätigungsfrequenz               | 4 pro Minute                                                              |
| Leistungsaufnahme in VA                | <= 500 VA - während Schließung Zeit<br><= 500 VA - während Öffnung Zeit   |
| Gelieferte Ausrüstung                  | SDE-Adapter                                                               |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | 1 bis 3 Vorhängeschlösser mit Ø 5 bis Ø 8<br>Verriegelung in Aus-Stellung |

### Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                                                          |
| ROHS                           | Konform - seit 0909 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br> Schneider-Electric-Konformitätserklärung |

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH                        | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar<br> Produktökobilanz                                                  |
| Entsorgungshinweise          | Verfügbar<br> Entsorgungshandbuch                                               |

## Vertragliche Gewährleistung

|         |           |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|