

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Produktserie	NSX100...250 Easypact CVS100...250
Baureihe	Compact
Produkt oder Komponententyp	Vigi add-on
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	Easypact - EasyPact CVS Leistungsschalter Compact - Compact NSX Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
Nennstrom [In]	100 A 160 A
Bez. d. Erdschl.Strom-Zus.Mod.	ME
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A
Typ der Einst. der Restempf.	Fest
Einstellung der Restempfindl.	0.3 A
Typ d. Einst. d. Restzeitverz.	Fest
Einstellung der Restzeitverz.	0...40 ms

### Zusatzmerkmale

Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	200...440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussenschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	< 40 ms
Überspannungskategorie	Klasse II

### Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0818 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	--

 Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <b>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</b>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  <b>Produktökobilanz</b>

**Vertragliche Gewährleistung**

Periode	18 Monate
---------	-----------