

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

# LV431534

## Differenzstromblock CompactVigi MH, 30-10000mA, 440-550 V, 4p

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Produktserie	NSX100...250
Baureihe	Compact
Produkt oder Komponententyp	Vigi add-on
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	Compact - Compact NSX Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	4P
Nennstrom [In]	250 A
Bez. d. Erdschl.Strom-Zus.Mod.	MH
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A
Typ der Einst. der Restempf.	5 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restempfindl.	0.03...10 A
Typ d. Einst. d. Restzeitverz.	4 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restzeitverz.	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

### Zusatzmerkmale

Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	440...550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussenschutz	Mit
Max. Abschaltzeitdauer	< 800 ms
Überspannungskategorie	Klasse II

### Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0818 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	--

 Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <b>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</b>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  <b>Produktökobilanz</b>

**Vertragliche Gewährleistung**

Periode	18 Monate
---------	-----------