

Produktdatenblatt

Technische Daten

IMT37304

Gummidurchführung TET 7-10C

Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, schwarz,
VPE=50

Verfügbarkeit : Lieferbar



Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

UVP zzgl. MwSt* : 137,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys LE
Produkt oder Komponententyp	Durchführungen
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück

Zusatzmerkmale

Material	CR (chloroprene)
Äußerer Kabeldurchmesser	7-10 mm
Bohrungsdurchmesser	19 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0852 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich