

Produktdatenblatt

Technische Daten

IMT36184

Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M40,
Durchmesser 20 bis 26

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt* : 190,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys LE
Produkt oder Komponententyp	Durchführungen
Farbton	Grau
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
ISO-Gewinde	M40
Äußerer Kabeldurchmesser	20...26 mm
Bohrungsdurchmesser	38 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1838 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------