

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

IMT37314

Gummidurchführung TET 20-26 Dichtungsbereich  
M38, Kabel D20-26mm, grau, VPE=25

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt\* : 631,00 EUR



### Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys LE
Produkt oder Komponententyp	Durchführungen
Farbton	Grau
Menge pro Satz	Satz aus 25 Stück

### Zusatzmerkmale

Material	EPDM
Äußerer Kabdurchmesser	20...26 mm
Bohrungsdurchmesser	38 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0852 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <b>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</b>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich