

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

IMT36185

Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M50,  
Durchmesser 26 bis 35

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt\* : 304,00 EUR



### Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys LE
Produkt oder Komponententyp	Durchführungen
Farbton	Grau
Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück

### Zusatzmerkmale

Material	EPDM
ISO-Gewinde	M50
Äußerer Kabeldurchmesser	26...35 mm
Bohrungsdurchmesser	48 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1838 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------