



Technische Daten

Material : PVC-Granulat weich, wanderungsarm
(N08288)
Farbe : schwarz, grau
Betriebstemperatur : -30 °C bis +60 °C
Härte nach Shore A bei +23°C : 65 (3 sec) DIN 53505
: 63 (15 sec)

Typische Werte

Test Methode

Dichte	: 1,31 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1, Verfahren A
Zugfestigkeit	: 11 MPa	DIN EN ISO 527
Einreißfestigkeit	: 37 N/mm	ISO 34, Methode B, Verfahren a
Bruchdehnung	: 390%	DIN EN ISO 527
Brandschutzeigenschaften	: entspricht	UL94 HB
Chemische Eigenschaften	: migrationsarm	ABS: beständig SAN: beständig PS: beständig

Dieser Rohstoff ist blei- und cadmiumfrei.

Art.-Nr.	Typ
634-31250	H125
634-31260	H126
634-31268	H126
634-33218	H321
634-01220	H122