



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	50 W
Eingangsspannung	270...420 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	4 Schrauben Anschlüsse 2,5 mm²

Zusatzmerkmale

Betriebsart	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Aluminumguss für Gehäuse Kunststoff für Abdeckung
Höhe	Ausserhalb: 110 mm
Breite	Ausserhalb: 60 mm
Tiefe	Ausserhalb: 90 mm
Einsatzbereich	Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsart	Mit Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------