



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	20 W
Eingangsspannung	110...250 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	4 Schrauben Anschlüsse 2,5 mm <sup>2</sup>

### Zusatzmerkmale

Betriebsart	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Aluminumguss für Gehäuse Kunststoff für Abdeckung
Höhe	Ausserhalb: 98 mm
Breite	Ausserhalb: 38 mm
Tiefe	Ausserhalb: 75 mm
Einsatzbereich	Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsart	Mit Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

### Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate