

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt oder Komponententyp	Widerstandsheizung mit Lüfter
Leistungsbereich	200 W
Eingangsspannung	230 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Betriebsart	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Aluminumguss für Gehäuse
Höhe	140 mm
Breite	80 mm
Tiefe	20 mm
Einsatzbereich	Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsart	Mit Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------