

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt oder Komponententyp	Luft-/Luft-Kühlgerät
Montageort	Gehäuseseiten
Kühlleistung	36 W Leistungsgewinnung durch spez. Leistungsmultiplikatoren by DeltaT (Tex.t-Tint.)

Zusatzmerkmale

Luftstrom	Äußere Beschaltung : 570 m3/h Innere Beschaltung : 570 m3/h
Betätigungsart	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...55 °C bei außerhalb des Schranks :
Kontrollierte Flüssigkeit	Luft
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
Nennstrom [In]	0,7 A
Leistungsaufnahme in VA	160 W
Höhe	Ausserhalb : 771 mm
Breite	Ausserhalb : 316 mm
Tiefe	External : 103 mm
Produktgewicht	10 kg
Geräuschpegel	62 dB gemäß EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 1 A
Material	Steel
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Schutzart (IP)	IP55 interne IP IP22 externe IP
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie

Normen	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40
--------	---

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert