

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montageort	Gehäuseseiten
Kühlleistung	15000 W

### Zusatzmerkmale

Druck	8 bar für Wasser
Druckabfall	4,8 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung : 2000 l/h
Luftstrom	Äußere Beschaltung : 2900 m3/h
Betätigungsart	Thermostat
Temperaturinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	Außerhalb des Schranks : 1...70 °C Im Schrank : 20...60 °C
Kontrollierte Flüssigkeit	Wasser
Prozessanschluss	G 3/8" (Buchse)
Eingangsspannung	400...440 V 50/60 Hz
Nennstrom [In]	0,9 A
Leistungsaufnahme in VA	420 W
Höhe	Ausserhalb : 1932 mm
Breite	Ausserhalb : 797 mm
Tiefe	Ausserhalb : 206 mm
Produktgewicht	92 kg
Geräuschpegel	70 dBgemäß EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 2 A
Material	Steel
Farbe	Grau RAL 7035

### Montage

Schutzzart (IP)	IP55 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529
-----------------	--

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

## Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgnisregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgnisregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert