



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montageort	Gehäuseseiten
Kühlleistung	2500 W

Zusatzmerkmale

Druck	5 bar für Wasser
Druckabfall	0,3 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung : 500 l/h
Luftstrom	Äußere Beschaltung : 860 m3/h
Betätigungsart	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	Außerhalb des Schrank : 1...70 °C Im Schrank : 20...60 °C
Kontrollierte Flüssigkeit	Wasser
Prozessanschluss	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
Nennstrom [In]	0,33 A
Leistungsaufnahme in VA	80 W
Höhe	Ausserhalb : 901 mm
Breite	Ausserhalb : 398 mm
Tiefe	Ausserhalb : 137 mm
Produktgewicht	19 kg
Geräuschpegel	58 dB gemäß EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 2 A
Material	Edelstahl
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Schutzart (IP)	IP55 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529
----------------	--

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert