



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montageort	Gehäuseseiten
Kühlleistung	6000 W

Zusatzmerkmale

Druck	8 bar für Wasser
Druckabfall	0,5 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung : 800 l/h
Luftstrom	Äußere Beschaltung : 1450 m ³ /h
Betätigungsart	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	Außerhalb des Schrank : 1...70 °C Im Schrank : 20...60 °C
Kontrollierte Flüssigkeit	Wasser
Prozessanschluss	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	400...440 V 50/60 Hz
Nennstrom [In]	0,4 A
Leistungsaufnahme in VA	170 W
Höhe	Ausserhalb : 1500 mm
Breite	Ausserhalb : 450 mm
Tiefe	Ausserhalb : 163 mm
Produktgewicht	42 kg
Geräuschpegel	69 dB gemäß EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 1 A
Material	Edelstahl
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Schutzart (IP)	IP55 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529
----------------	--

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert