

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	EMV-Lüfter
Belüftungsfiltertyp	Standard
Luftstrom	Free flow rate: 480 m ³ /h at 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Höhe	External: 320 mm
Breite	Ausserhalb: 320 mm
Tiefe	External: 150 mm
Abmessungen des Ausschnitts	292 x 292 mm
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille Steel für frame of axial motor Beryllium für gasket
Farbe	Ausgangsfilter: grau RAL 7035
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 axial motor 2 Schutzgitter on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 EMC outlet grille Polyester 1 Dichtung between fan and enclosure

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------