

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt oder Komponententyp	Luft-/Luft-Kühlgerät
Montageort	Gehäuseseiten
Kühlleistung	22 W Leistungsgewinnung durch spez. Leistungsmultiplikatoren by DeltaT (Tex.t-Tint.)

Zusatzmerkmale

Luftstrom	Äußere Beschaltung : 280 m3/h Innere Beschaltung : 280 m3/h
Betätigungsart	Ohne
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...55 °C bei außerhalb des Schranks :
Kontrollierte Flüssigkeit	Luft
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
Nennstrom [In]	0,5 A
Leistungsaufnahme in VA	72 W
Höhe	Ausserhalb : _test 413 mm
Breite	Ausserhalb : _test 189 mm
Tiefe	Ausserhalb : _test 149 mm
Produktgewicht	7 kg
Geräuschpegel	59 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 1 A
Material	Steel
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Schutzart (IP)	IP55 interne IP IP2xC externe IP
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60204-1

