


**KLKM 3**

Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC63J2A, 6,35 mm, 2-polig/mono, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

<b>1. Temperaturbereich</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Werkstoffe</b>	
Kontaktträger	PPO
Kontaktbuchse	CuZn, vernickelt
Lötanschluss	CuSn/Stahl, vernickelt
Gehäuse	PE
<b>3. Mechanische Daten</b>	
Steckkraft	5–40 N
Ziehkraft	5–40 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern 1535 01, KLSM 3, KLSM 33
<b>4. Elektrische Daten</b>	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 5 x 10 <sup>7</sup> Ω

**KLKM 3**

Jack socket acc. to JIS C 6560 JC63J2A, 6.35 mm, 2 poles/mono, straight version, with bend protection and solder terminals

<b>1. Temperature range</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Materials</b>	
Body	PPO
Contact bush	CuZn, nickeled
Solder terminal	CuSn/steel, nickeled
Housing	PE
<b>3. Mechanical data</b>	
Insertion force	5–40 N
Withdrawal force	5–40 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs 1535 01, KLSM 3, KLSM 33
<b>4. Electrical data</b>	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	250 V/60 s
Insulation resistance	≥ 5 x 10 <sup>7</sup> Ω

**KLKM 3**

Connecteur femelle jack suivant JIS C 6560 JC63J2A, 6,35 mm, 2 pôles/mono, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure

<b>1. Température d'utilisation</b>	-20 °C/+70 °C
<b>2. Matériaux</b>	
Corps isolant	PPO
Douille de contact	CuZn, nickelé
Contact à souder	CuSn/acier, nickelé
Boîtier	PE
<b>3. Caractéristiques mécaniques</b>	
Force d'insertion	5–40 N
Force de séparation	5–40 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack 1535 01, KLSM 3, KLSM 33
<b>4. Caractéristiques électriques</b>	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	250 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 5 x 10 <sup>7</sup> Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>KLKM 3</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique