



1 2 3 4 5 6

A

B

C

D



Leiterquerschnitt / wire gauge: 1,5mm<sup>2</sup> / AWG16  
 Abisolierlänge / stripping length: 9mm

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale  2:1	Han C Stiftkontakt gedreht 40A/ Han C male contact twisted 40A versilbert / silver plated	
			Detail.	14.01.09	Ho			
			Insp.		Tie			
			Stand.					
A			HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 09 32 000 6104	
Mod.	Dat.	Name	D-32339 Espelkamp					
						Sub. TB 09 32 000 6014 v. 20.12.05		
						Blatt/ page		