

Han® 3 A RJ45 Hybrid



Han® 3 A RJ45, Hybrid

Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Steckverbinder, Cat. 5, 4 + 4-polig (IDC-Anschluss für RJ45-Einsatz)			
Kunststoff-Version, schwarz	09 45 125 1300		
Metall-Version Standard, grau	10 12 005 2001		
Steckverbinder, Cat. 6, 8 + 4-polig (IDC-Anschluss für RJ45-Einsatz)			
Kunststoff-Version, schwarz	09 45 125 1760		
Metall-Version Standard, grau	09 45 115 1760		
Steckverbindersatz für Han® 3 A Gehäuse	09 45 100 1760		
Steckverbinder, Cat. 6A, 8 + 4-polig (mit Piercingkontakten AWG 28/7 - 24/7)			
Kunststoff-Version, schwarz	09 45 125 1720		
Metall-Version Standard, grau	09 45 115 1720		
Steckverbindersatz für Han® 3 A Gehäuse	09 45 100 1720		
passendes Montagewerkzeug	09 45 800 0520		
Schutzkappe für Steckverbinder IP 65 / IP 67 ohne Dichtung			
Kunststoff-Version, schwarz	09 20 003 5442		
Metall-Version Standard, grau	09 20 003 5422		
Metall-Version M	09 37 003 5402		

Maße gültig für die Kunststoff-Version