

Kontaktzahlen

9-50



Gestanzte Einlötanschlüsse, gerade – mit/ohne Rastclips

Bezeichnung	Kontakt- zahlen	Bestell-Nummer				
		Anforderungsstufe 3		Anforderungsstufe 2		
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage						
Messerleiste mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen Ohne Rastclip Mit Rastclip	9	09 65 121 770		09 65 121 670		
	15	09 65 221 770		09 65 221 670		
	25	09 65 321 770		09 65 321 670		
	37	09 65 421 770		09 65 421 670		
	9	09 65 161 771		09 65 161 671		
	15	09 65 261 771		09 65 261 671		
	25	09 65 361 771		09 65 361 671		
	37	09 65 461 771		09 65 461 671		
	Federleiste mit Metallschutzkragen Ohne Rastclip Mit Rastclip	9	09 66 111 750		09 66 111 650	
		15	09 66 211 750		09 66 211 650	
		25	09 66 311 750		09 66 311 650	
		37	09 66 411 750		09 66 411 650	
		50	09 66 511 750		09 66 511 650	
		9	09 66 151 751		09 66 151 651	
		15	09 66 251 751		09 66 251 651	
		25	09 66 351 751		09 66 351 651	
37		09 66 451 751		09 66 451 651		
Bitte ergänzen Sie für Gewinde bzw. montierten Schraubbolzen im Flanschbereich M3 ▶ 1 4-40 UNC ▶ 2 Schraubbolzen 4-40 UNC ▶ 3 ¹⁾						

D-Sub

¹⁾ Keine Lagerhaltung in Anforderungsstufe 3
 Steckverbinderabmessungen siehe Seite 05.09. Steckbedingungen siehe Seite 05.04.