

Kontaktzahlen

9-37



Schneidklemmanschluss

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Bestell-Nummer	
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage		Anforderungsstufe	
		3	2
Messerleiste²⁾ Anschlussraster 1,27 mm mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen	9 15 25 37	09 66 128 770 . 09 66 228 770 . 09 66 328 770 . 09 66 428 770 .	09 66 128 670 . 09 66 228 670 . 09 66 328 670 . 09 66 428 670 .
Federleiste²⁾ Anschlussraster 1,27 mm mit Metallschutzkragen	9 15 25 37	09 66 118 750 . 09 66 218 750 . 09 66 318 750 . 09 66 418 750 .	09 66 118 650 . 09 66 218 650 . 09 66 318 650 . 09 66 418 650 .
Bitte ergänzen Sie für Gewinde im Flanschbereich			
∅ 3,1 mm Durchgangsloch ▶ 0			
M3 ▶ 1 ¹⁾			
4-40 UNC ▶ 2			
Zugentlastungsbügel aus Kunststoff, geeignet für Messer- und Federleisten	9 15 25 37	09 66 108 0001 09 66 208 0001 09 66 308 0001 09 66 408 0001	09 66 108 0001 09 66 208 0001 09 66 308 0001 09 66 408 0001

D-Sub

¹⁾ Keine Lagerhaltung
²⁾ Nicht freigegeben für die Verwendung mit halogenfreien Flachleiterkabeln