

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Druckfeder	Polyoxymethylen (POM)
Temperaturen	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP66/IP68 -5bar
Hinweis	Schnellmontageverschraubung, montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Pressure Spring	Polyoxymethylene (POM)
Temperatures	-20°C to +100°C intermittent -30°C up to +150°C
Protection class	IP66/IP68 -5bar
Note	quick fitting gland mountable in metric clearance hole

Zulassungen / Approvals:

RoHS 

Artikel / Article	Typ	Klemmbereich / Clamping Range	Gehäusewandstärke Enclosure Wall Thickness (WT)		L	D	D1	H _{max}
RAL7035 ● RAL7001 ○ RAL9005 ●		≥ ≤						

FRONTFIX1116	FRONTFIX1216	FRONTFIX1316	M 16	5.0	10.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	28.0	16.0	42.3
FRONTFIX1120	FRONTFIX1220	FRONTFIX1320	M 20	6.0	12.0	0.5 - 4.0	24/24	9.0	31.8	20.0	40.8
FRONTFIX1125	FRONTFIX1225	FRONTFIX1325	M 25	11.0	17.0	0.5 - 4.0	29/29	9.0	36.3	25.6	44.1
FRONTFIX1132	FRONTFIX1232	FRONTFIX1332	M 32	15.0	21.0	0.5 - 4.0	36/36	9.0	43.2	32.6	50.1

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikel Article	Typ Type	D	D2	H
--------------------	-------------	---	----	---

FRONTFIXDAT16	16	16	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32	36.0	13.0

