

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusentyp	Mini-Gehäuse für modulares Gerät
Im Gehäuse enthaltenes Zubehör	1 Beschriftungssatz 2 Klemmenleisten 4 Aussparungen

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Oberfläche
Anz. Module (18 mm) je Zeile	4
Gesamtanzahl Module (18 mm)	4
Anzahl von horizontalen Zeilen	1
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungsset 2 Klemmenleiste, 4 Löcher
Typ der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	10 W
Nennstrom [In]	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	3
Anzahl der Klemmenblöcke	2 mit 4 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	123 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	112 mm
Farbe	Tür : grün transparent Gehäuse : lichtgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Feuer Beständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umgebungsbedingungen	UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------