

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Micro Pragma
Produkt oder Komponententyp	Schrank
Gehäusertyp	Modulares Gehäuse
Anz. Module (18 mm) je Zeile	8
Anzahl von horizontalen Zeilen	1
Typ der Frontabdeckung	Reversibel Transparent
Breite	198 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	72 mm

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Oberfläche
9-mm-Raster	16
Gesamtanzahl Module (18 mm)	8
Schientyp	DIN
Gehäusematerial	Gehäuse : selbstverlöschendes Material
Farbe	Gehäuse : weiß (RAL 9003)

Montage

Normen	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Feuer Beständigkeit	650 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN 50102

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------