



Warmschrumpfschlauch bis 3:1 in Meterstücken

• TREDUX dünnwandig

Hauptmerkmale

Der dünnwandige und flexible Schrumpfschlauch besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin. Die Meterstücke sind in 9 verschiedenen Größen – von 1,5 mm bis 101,6 mm – in den Farben Schwarz und Grün-Gelb lieferbar. Die Schrumpfrate bis 3:1 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab und ermöglicht es, mit einer geringeren Auswahl an Schrumpfschläuchen ein größeres Einsatzgebiet abzudecken. So ergibt sich ein reduzierter Beschaffungsaufwand und ein geringerer Platzbedarf im Montagewagen oder in der Werkstatt.

Anwendungen

Geeignet für zuverlässige elektrische Isolation und mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 mit TREDUX dünnwandig umgeschumpft werden.

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.



TREDUX schrumpft bis 3:1.

Materialdaten	
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)
Schrumpfrate	3:1 von 1,5/0,5 mm bis 24/8 mm, 2:1 von 38,1/19,1 mm bis 101,6/50,8 mm
min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm nach ASTM D 150
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL224 VW-1 (außer transparent)



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Inhalt (Stück/1 m)	Farbe	Schrumpfrate
319-00150	TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	20	Schwarz (BK)	3:1
319-00157	TREDUX-1.5/0.5-GNYE	1,5	0,5	0,50	20	Grün-Gelb (GNYE)	3:1
319-00300	TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	20	Schwarz (BK)	3:1
319-00307	TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Grün-Gelb (GNYE)	3:1
319-00600	TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	15	Schwarz (BK)	3:1
319-00607	TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Grün-Gelb (GNYE)	3:1
319-01200	TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	10	Schwarz (BK)	3:1
319-01207	TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Grün-Gelb (GNYE)	3:1
319-02400	TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	5	Schwarz (BK)	3:1
319-02407	TREDUX-24/8-GNYE	24,0	8,0	1,20	5	Grün-Gelb (GNYE)	3:1
319-03800	TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	6	Schwarz (BK)	2:1
319-03807	TREDUX-38.1/19.1-GNYE	38,1	19,1	1,02	6	Grün-Gelb (GNYE)	2:1
319-05100	TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	6	Schwarz (BK)	2:1
319-07600	TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	3	Schwarz (BK)	2:1
319-10200	TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	2	Schwarz (BK)	2:1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.