



HelaGuard Zubehör

- AFCS Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC-Schutzprofil



HelaGuard AFCS, Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC-Schutzprofil.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Breite mit Profil	Breite ohne Profil	Befestigungsloch	Inhalt
166-50600	AFCS10	10	16,0	12,7	M5	10
166-50601	AFCS12	12	16,0	12,7	M5	10
166-50602	AFCS16	16	16,0	12,7	M5	10
166-50603	AFCS20	20	16,0	12,7	M5	10
166-50604	AFCS25	25	16,0	12,7	M5	10
166-50605	AFCS32	32	16,0	12,7	M5	10
166-50606	AFCS40	40	29,0	25,4	14,2 x 17,5	5
166-50607	AFCS50	50	29,0	25,4	14,2 x 17,5	5
166-50608	AFCS63	63	29,0	25,4	14,2 x 17,5	1
166-50609	AFCS75	75	29,0	25,4	14,2 x 17,5	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Galvanisierter Stahl (GS), Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	Metall (ML), Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +105 °C



- AFCSS Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl



HelaGuard AFCSS, Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Breite (W)	Befestigungsloch	Inhalt
166-50610	AFCSS10	10	11,0	M5	10
166-50611	AFCSS12	12	11,0	M5	10
166-50612	AFCSS16	16	11,0	M5	10
166-50613	AFCSS20	20	11,0	M5	10
166-50614	AFCSS25	25	11,0	M5	10
166-50615	AFCSS32	32	11,0	M5	10
166-50616	AFCSS40	40	12,7	6,9 x 8,8	5
166-50617	AFCSS50	50	12,7	6,9 x 8,8	5

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Edelstahl
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +400 °C

