



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

- HG-HG Schlauchverbinder, IP66

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellkupplung
- Verbindet Kunststoffwellrohre

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß von	Nennmaß auf	Inhalt
166-24600	HG16-HG16	16	16	10
166-24601	HG21-HG21	21	21	10
166-24602	HG28-HG28	28	28	10
166-24603	HG34-HG34	34	34	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



HelaGuard HG-HG Kupplung.

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C

