



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Metallgeflecht

• SCSB-PC Einführungsbuchse

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.

Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Inhalt
166-34800	SCSB12-PC	12	10
166-34801	SCSB16-PC	16	10
166-34802	SCSB20-PC	20	10
166-34803	SCSB25-PC	25	10
166-34804	SCSB32-PC	32	2
166-34805	SCSB40-PC	40	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



HelaGuard SCSB-PC, Einführungsbuchse.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C

